

SWISS TOOLS

Suporturi pentru strunjit, HSK-T 40, Ø de strângere D1: 10mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318829 10
GTIN	2050001715630
Clasa articolului	36D

Descriere**Aplicație:**

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Descriere tehnică

L ₁	35 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Lungime activă dimensiune A	55 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	HSK-T 40
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK