

SWISS TOOLS

Suporturi pentru strunjit, PSC-40, Ø de strângere D1: 6mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 318886 6 |
| GTIN | 2050001715197 |
| Clasa articolului | 36D |

Descriere**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lungime activă dimensiune A | 65 mm |
| L ₁ | 43 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 6 mm |
| Ø exterior D | 34 mm |
| Suport | PSC-40 |
| Normă pentru suport | ISO 26623-2 |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

