

SWISS TOOLS

Suporturi pentru strunjit, HSK-T 63, Ø de strângere D1: 40mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318830 40
GTIN	2050001672773
Clasa articolului	36D

Descriere**Aplicație:**

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Descriere tehnică

L ₁	64 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø de prindere D ₁	40 mm
Ø exterior D	63 mm
Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK