

SWISS TOOLS

Portsculă axială, triplă, pe dreapta, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 20mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 318872 20 |
| GTIN | 2050001672636 |
| Clasa articolului | 36D |

Descriere**Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Lungime activă dimensiune A | 125 mm |
| Lungime de strângere L ₁ | 95 mm |
| Pentru fixare pătrată | 20 mm |
| B | 30 mm |
| Ø exterior D | 90 mm |
| Suport | PSC 63 |
| Normă pentru suport | ISO 26623-2 |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Portsculă |

