

**HAINBUCH****Cap de strângere Canale transversale și longitudinale, Top 65, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 52,5mm**

## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329974 52,5   |
| GTIN               | 2050001928146 |
| Clasa articolului  | 33H           |

## Descriere

### Execuție:

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 0,5 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

### Avantaj:

- **Forță de fixare cu 25% mai mare comparativ cu capul de prindere RD.**
- **Fără deplasare a razelor între capul de strângere și suportul elementului de prindere, rezistent la murdărire.**
- **Rigiditate unică datorită fixării pe suprafață mare a segmentelor de prindere.**

### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

### Recomandare:

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

### Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

## Descriere tehnică

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Ø de prindere         | 52,5 mm                              |
| Duritate              | 60 HR                                |
| Suprafață de prindere | Canale transversale și longitudinale |
| Profil                | rotund                               |
| Lungime L             | 49 mm                                |
| Suport                | Top 65                               |
| Tip produs            | Cap de strângere                     |