

SWISS TOOLS

Suporturi pentru strunjit, PSC 63, Ø de strângere D1: 12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318888 12
GTIN	2050001672919
Clasa articolului	36D

Descriere**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
L ₁	58 mm
Ø exterior D	36 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

