

SWISS TOOLS

Portcuțit de retezat radial, HSK-T 40, pentru înălțimea lamei H: 26 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318839 26
GTIN	2050001714732
Clasa articolului	36D

Descriere**Aplicație:**

Pentru prinderea lamelor de retezat.
Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Norma asiento: ISO 12164-3

Arbor standard: ISO 12164-3

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Befogó szabvány: ISO 12164-3

Norma attacco: ISO 12164-3

Lungime activă dimensiune A: 75 mm

L₁: 75 mm

Ø exterior D: 100 mm

Descriere tehnică

pentru înălțimea lamei H	26 mm
Lungime activă dimensiune A	75 mm
L ₁	75 mm
Ø exterior D	100 mm

Suport	HSK-T 40
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da