

SWISS TOOLS

**Portsculă axială, individuală, pe stânga, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată:  
25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318806 25
GTIN	2050001673084
Clasa articolului	36D

**Descriere****Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

**Descriere tehnică**

B	40 mm
Lungime de strângere L <sub>1</sub>	58 mm
Pentru fixare pătrată	25 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	102 mm
Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă

