

SWISS TOOLS

## Portcuțit de retezat radial, HSK-T 63, pentru înălțimea lamei H: 32 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	318842 32
GTIN	2050001672803
Clasa articolului	36D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru prinderea lamelor de retezat.  
Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Norma asiento: ISO 12164-3

Arbor standard: ISO 12164-3

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Befogó szabvány: ISO 12164-3

Norma attacco: ISO 12164-3

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

L<sub>1</sub>: 80 mm

Ø exterior D: 100 mm

### Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
pentru înălțimea lamei H	32 mm
L <sub>1</sub>	80 mm
Ø exterior D	100 mm

Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da