

SWISS TOOLS

**Portsculă axială, individuală, pe dreapta, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 25mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 318860 25     |
| GTIN               | 2050001673404 |
| Clasa articolului  | 36D           |

**Descriere****Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| B                                   | 40 mm       |
| Lungime de strângere L <sub>1</sub> | 102 mm      |
| Lungime activă dimensiune A         | 130 mm      |
| Pentru fixare pătrată               | 25 mm       |
| Ø exterior D                        | 102 mm      |
| Suport                              | PSC 63      |
| Normă pentru suport                 | ISO 26623-2 |
| Răcire interioară                   | da          |
| Tip produs                          | Portsculă   |

