

SWISS TOOLS

Portsculă axială, dublă, pe dreapta, HSK-T 40, Pentru fixare pătrată: 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	318611 20
GTIN	2050001715326
Clasa articolului	36D

Descriere

Execuție:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Normă pentru suport: ISO 12164-3

Răcire interioară: true

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

Lungime de strângere L₁: 45 mm

B: 30 mm

Ø exterior D: 80 mm

Descriere tehnică

B	30 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Pentru fixare pătrată	20 mm
Lungime de strângere L ₁	45 mm
Ø exterior D	80 mm
Suport	HSK-T 40

Normă pentru suport

ISO 12164-3

Răcire interioară

da