

**Garant****Capete de filetare, Tip: 12/1****Date comandă**

Numărul de comandă	334100 12/1
GTIN	4045197152336
Clasa articolului	31M

**Descriere****Execuție:**

- **Cu inversor de sens încorporat pentru retur automat. După atingerea adâncimii filetului aparatul realizează automat comutarea prin ridicarea arborelui (sistem sferic rezistent la uzură!).**
- **Retur accelerat (cca. factor  $1,8 \times n_{max}$ ).**
- **Compensarea lungimii la tracțiune.**
- **Cu braț opritor pentru siguranță la răsucire.**
- **Nu necesită întreținere**
- **Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.**
- **Cu sistem de schimbare rapidă.**

**Aplicație:**

Pentru filetare automată pe mașini de găurit cu avans manual și fără inversarea arborelui. Pentru execuția filetelor în găuri străpunse (cu capete Cod 335420) sau în găuri înfundate (cu capete Cod 335610).

**Accesorii opționale:**

Capete cu schimbare rapidă, consultați: Cod 335420; 335430 (**fără** cuplaj de siguranță cu fricțiune), Cod 335610; 335620 (**cu** cuplaj de siguranță cu fricțiune).

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	80 mm
Distanța de decuplare B	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Con Morse CM	1
L <sub>1</sub>	60 mm
Compensare a lungimii la tracțiune	12,5 mm
Lungime de la arborele de mașină	140 mm
Turație maximă în avans	1200 min <sup>-1</sup>
Gamă de filetare	M3 – M12
Tip produs	Capete de filetare

## Accesorii

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335610 10
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm	335610 4,5
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335420 10
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335420 8
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm	335610 3,5
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335420 9
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335610 7
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335420 11
	335610 9

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm

335420 4,5

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

335610 8

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm

335420 3,5

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

335420 7

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335420 6

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335610 6

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335610 11