

SWISS TOOLS

Portsculă axială individuală, pe dreapta, PSC-50, pentru fixare pătrată: 20mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318921 20
GTIN	2050001715678
Clasa articolului	36D

Descriere**Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

B	30 mm
Pentru fixare pătrată	20 mm
Lungime de strângere L ₁	75 mm
Lungime activă dimensiune A	98 mm
Ø exterior D	80 mm
Suport	PSC-50
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă

