

Garant**Portsculă eco forma B6 radială pe stânga, scurtă, Ø cozii d1: 30 mm****Date comandă**

Numărul de comandă

319081 30

GTIN

4045197584335

Clasa articolului

31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 20 mmh₂: 29 mmb₁: 100 mmb₂: 65 mmh₅: 38 mmh₆: 28 mm**Descriere tehnică**

Ø cozii d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	65 mm
h ₆	28 mm
h ₂	29 mm
h ₅	38 mm
h ₁	20 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
l ₁	22 mm
b ₁	100 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI