

Garant**Portsculă eco forma B2 radială pe stânga, scurtă, Ø cozii d1: 20 mm****Date comandă**

Numărul de comandă

319011 20

GTIN

4045197523617

Clasa articolului

31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 16 mmh₂: 22 mmb₁: 55 mmb₂: 30 mmh₅: 30 mmh₆: 25 mm**Descriere tehnică**

Ø cozii d ₁	20 mm
b ₂	30 mm
h ₁	16 mm
l ₂	30 mm
l ₁	16 mm
h ₅	30 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
h ₆	25 mm
h ₂	22 mm
b ₁	55 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI