

SWISS TOOLS

Portcuțit de retezat radial, PSC-63, pentru înălțimea lamei H: 32 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318900 32
GTIN	2050001672988
Clasa articolului	36D

Descriere**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru prinderea lamelor de retezat.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

L₁: 54,5 mm

Ø exterior D: 102 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	60 mm
pentru înălțimea lamei H	32 mm

L ₁	54,5 mm
Ø exterior D	102 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da