

**Garant****Portsculă eco forma B6 radială pe stânga, scurtă, Ø cozii d1: 40 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319081 40
GTIN	4045197584342
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco** – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

**Aplicație:**

În special pentru prelucrare exterioară.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 118 mm

b<sub>2</sub>: 75,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 32,5 mm

**Descriere tehnică**

$b_2$	75,5 mm
$h_1$	25 mm
$\varnothing$ cozii $d_1$	40 mm
$l_2$	44 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
$h_6$	32,5 mm
$b_1$	118 mm
$l_1$	22 mm
$h_5$	48 mm
$h_2$	34 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI