

Garant

Portsculă eco forma B1 radială pe dreapta, scurtă, Ø cozii d1: 30 mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319001 30 |
| GTIN | 4045197522597 |
| Clasa articolului | 31V |

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|------------------|
| h ₅ | 38 mm |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 |
| b ₂ | 35 mm |
| h ₁ | 20 mm |
| h ₆ | 35 mm |
| l ₁ | 22 mm |
| Ø cozii d ₁ | 30 mm |
| l ₂ | 40 mm |
| b ₁ | 70 mm |
| h ₂ | 29 mm |
| Forma | B |
| Tip produs | Portscule tipVDI |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Cheie de montaj pentru duză cu bilă Referință 10 | 319003 10 |
|--|-----------|