

**Garant****Portsculă eco forma B1 radială pe dreapta, scurtă, Ø cozii d1: 40 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319001 40
GTIN	4045197523600
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco** – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

**Aplicație:**

În special pentru prelucrare exterioară.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 42,5 mm

$h_5$ : 48 mm

$h_6$ : 42,5 mm

**Descriere tehnică**

$b_2$	42,5 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	22 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
$b_1$	85 mm
Ø cozii $d_1$	40 mm
$h_6$	42,5 mm
$l_2$	44 mm
$h_1$	25 mm
$h_5$	48 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI

## Accesorii

Cheie de montaj pentru duză cu bilă Referință 10	319003 10
--	-----------