

**Garant****Portsculă eco forma B2 radială pe stânga, scurtă, Ø cozii d1: 40 mm****Date comandă**

Numărul de comandă

319011 40

GTIN

4045197523631

Clasa articolului

31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.**

**Aplicație:**

În special pentru prelucrare exterioară.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 25 mmh<sub>2</sub>: 34 mmb<sub>1</sub>: 85 mmb<sub>2</sub>: 42,5 mmh<sub>5</sub>: 48 mmh<sub>6</sub>: 42,5 mm**Descriere tehnică**

$h_2$	34 mm
$h_1$	25 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
$l_2$	44 mm
$h_5$	48 mm
$b_2$	42,5 mm
$\varnothing$ cozii $d_1$	40 mm
$h_6$	42,5 mm
$b_1$	85 mm
$l_1$	22 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI