

SWISS TOOLS

**Portsculă axială, dublă, pe dreapta, PSC-40, Pentru fixare pătrată: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318903 20
GTIN	2050001714770
Clasa articolului	36D

**Descriere****Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Pentru fixare pătrată	20 mm
Lungime de strângere L <sub>1</sub>	60 mm
B	30 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	80 mm
Suport	PSC-40
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă

