

Garant

Portsculă eco forma B3 radială pe dreapta, scurtă, Ø cozii d1: 25 mm



Date comandă

Numărul de comandă	319051 25
GTIN	4045197528384
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Descriere tehnică

b_1	55 mm
l_2	30 mm
h_5	30 mm
h_6	25 mm
h_1	16 mm
h_2	22 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 25
b_2	30 mm
l_1	16 mm
Ø cozii d_1	25 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI