

HOLEX**Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, BT 50, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 334670 M6-20 |
| GTIN | 4045197488534 |
| Clasa articolului | 32P |

Descriere**Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

Aplicație:

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

Notă:

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Normă pentru suport: ISO 7388-2

Compensarea lungimii presiune: 12,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D₁: 31 mm

Lungime activă dimensiune A: 83 mm

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gama de filetare | M6 – M20 |
| Ø interior D ₁ | 31 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 83 mm |
| Compensarea lungimii cursă | 12,5 mm |
| Compensarea lungimii presiune | 12,5 mm |
| Ø exterior D | 55 mm |
| Suport | BT 50 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm | 335620 16 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308760 50 |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm | 335430 9 |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm | 335430 12 |
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308600 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50 |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm | 335620 7 |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm | 335620 12 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308785 50 |
| | 335620 8 |

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335430 10

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335620 11

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335430 6

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308812 50

Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, 9 buc.

335470

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm

335647 16

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

335430 7

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335647 6

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335430 11

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm

335620 9

335620 14

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335620 10

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335647 10

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm

335430 16

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm

335647 9

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm

335647 12

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

335430 8

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335620 6

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

335647 8

Accesoriu pentru moment de strângere pentruȘurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50

308810 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm

335430 14

308790 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
50
