

Garant**Portsculă eco forma B4 radială pe stânga, scurtă, Ø cozii d1: 30 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319061 30
GTIN	4045197523686
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Descriere tehnică

Ø cozii d ₁	30 mm
b ₁	70 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
h ₂	29 mm
b ₂	35 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm
l ₂	40 mm
h ₅	38 mm
h ₆	35 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI