

Garant

Portsculă eco forma B3 radială pe dreapta, scurtă, Ø cozii d1: 40 mm



Date comandă

Numărul de comandă	319051 40
GTIN	4045197523662
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Descriere tehnică

l_1	22 mm
\varnothing cozii d_1	40 mm
h_1	25 mm
b_2	42,5 mm
h_6	42,5 mm
h_5	48 mm
h_2	34 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
l_2	44 mm
b_1	85 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI