

Garant**Portsculă eco forma B4 radială pe stânga, scurtă, Ø cozii d1: 50 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319061 50
GTIN	4045197578778
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Descriere tehnică

Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
b_2	50 mm
b_1	100 mm
h_6	60 mm
h_2	34 mm
Ø cozii d_1	50 mm
h_5	35 mm
l_2	55 mm
h_1	25 mm
l_1	30 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI