

Garant**Portsculă eco forma B5 radială pe dreapta, lungă, Ø cozii d1: 40 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319071 40
GTIN	4045197584328
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 118 mm

b_2 : 75,5 mm

h_5 : 48 mm

h_6 : 32,5 mm

Descriere tehnică

b_1	118 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
h_2	34 mm
h_1	25 mm
l_2	44 mm
h_6	32,5 mm
b_2	75,5 mm
h_5	48 mm
l_1	22 mm
Ø cozii d_1	40 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI