

HOLEX**Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, M14 – M33, Ø cozii tarodului: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 335440 16 |
| GTIN | 4045197335913 |
| Clasa articolului | 32H |

Descriere**Execuție:**

Capete cu schimbare rapidă **fără** cuplaj de siguranță cu fricțiune.

Aplicație:

Pentru mandrina de filetare cu schimbare rapidă Cod 335340.

Notă:

Bucșele cu cuplaj cu fricțiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oțelului (R_m 600 – 800 N/mm²). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliței.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|-----------|
| Ø cozii tarodului | 16 mm |
| Pătrat coadă | 12 mm |
| Interval tarod | M14 – M33 |
| Ø exterior D | 68 mm |
| Ø cozii d | 48 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Lungimea racordului L | 55,5 mm |
| Lungime activă H | 14 mm |
| Tip produs | Bucșă cu schimbare rapidă |