

**HOLEX****Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, M6 – M20, Ø cozii tarodului: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	335430 14
GTIN	4045197152602
Clasa articolului	32H

**Descriere****Execuție:**

Capete cu schimbare rapidă **fără** cuplaj de siguranță cu fricțiune.

**Aplicație:**

Pentru mandrina de filetare cu schimbare rapidă Cod 335340.

**Notă:**

Bucșele cu cuplaj cu fricțiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oțelului ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliței.

**Descriere tehnică**

Ø cozii tarodului	14 mm
Pătrat coadă	11 mm
Interval tarod	M6 – M20
Ø exterior D	46 mm
Ø cozii d	31 mm

Lungimea racordului L	35 mm
Lungime activă H	11 mm
Tip produs	Bucșă cu schimbare rapidă