

Garant

Portsculă eco forma C4 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	319171 20
GTIN	4045197523792
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Lățimea cozii b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Descriere tehnică

h ₅	25 mm
b ₁	52 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
h ₂	22 mm
l ₁	55 mm
h ₆	30 mm
h ₁	16 mm
b ₂	27 mm
Ø cozii d ₁	20 mm
Lățimea cozii b ₃	13 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI