

Garant

Portsculă eco forma C2 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 25 mm



Date comandă

Numărul de comandă	319111 25
GTIN	4045197528612
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Lățimea cozii b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Descriere tehnică

h_2	22 mm
h_5	25 mm
\varnothing cozii d_1	25 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 25
h_1	16 mm
b_1	58 mm
l_1	55 mm
b_2	33 mm
h_6	30 mm
Lățimea cozii b_3	19 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI