

Garant**Portsculă eco forma C4 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 25 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319171 25
GTIN	4045197528636
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 58 mm

b_2 : 33 mm

Lățimea cozii b_3 : 19 mm

h_5 : 25 mm

Descriere tehnică

Cod de culoare fixare VDI	VDI 25
Lățimea cozii b_3	19 mm
h_2	22 mm
h_6	30 mm
Ø cozii d_1	25 mm
b_2	33 mm
b_1	58 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI