

Garant
Portsculă eco forma C3 axială, pe dreapta, Ø cozii d1: 40 mm

Date comandă

Numărul de comandă	319161 40
GTIN	4045197523785
Clasa articolului	31V

Descriere
Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificate.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Lățimea cozii b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Descriere tehnică

h_1	25 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
b_1	85 mm
Ø cozii d_1	40 mm
h_6	48 mm
b_2	42,5 mm
h_5	32,5 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Lățimea cozii b_3	20,5 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI