

## Garant

### Portsculă eco forma C2 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 50 mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	319111 50
GTIN	4045197578792
Clasa articolului	31V

#### Descriere

##### Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco** – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

##### Aplicație:

Pentru canelare frontală.

##### Standard:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Lățimea cozii b<sub>3</sub>: 26 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

#### Descriere tehnică

Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
$h_6$	60 mm
$b_2$	50 mm
$h_5$	50 mm
$l_1$	100 mm
$h_1$	25 mm
$h_2$	34 mm
Ø cozii $d_1$	50 mm
$b_1$	100 mm
Lățimea cozii $b_3$	26 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI