

**Garant****Portsculă eco forma C3 axială, pe dreapta, Ø cozii d1: 50 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319161 50
GTIN	4045197578808
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.**

**Aplicație:**

Pentru canelare frontală.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 100 mm

$b_2$ : 50 mm

Lățimea cozii  $b_3$ : 26 mm

$h_5$ : 50 mm

**Descriere tehnică**

Ø cozii d <sub>1</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
Lățimea cozii b <sub>3</sub>	26 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	100 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI