

Garant

Portsculă eco forma C4 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 50 mm



Date comandă

Numărul de comandă	319171 50
GTIN	4045197578815
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 100 mm

b_2 : 50 mm

Lățimea cozii b_3 : 26 mm

h_5 : 50 mm

Descriere tehnică

h_6	60 mm
b_1	100 mm
h_2	34 mm
h_1	25 mm
b_2	50 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
h_5	50 mm
Ø cozii d_1	50 mm
l_1	100 mm
Lățimea cozii b_3	26 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI