

Garant**Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune, M3 – M12, Ø cozii tarodului: 7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	335645 7
GTIN	4045197554031
Clasa articolului	31M

Descriere**Execuție:**

Capete cu schimbare rapidă **fără** cuplaj de siguranță cu fricțiune.

Aplicație:

Pentru prelungitoare Garant Cod 338140 – 338142.

Notă:

Bucșele cu cuplaj cu fricțiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oțelului ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliței.

Descriere tehnică

Ø cozii tarodului	7 mm
Pătrat coadă	5,5 mm
Interval tarod	M3 – M12
Ø exterior D	32 mm
Ø cozii d	19 mm
Lungimea racordului L	21,5 mm
Lungime activă H	70 mm
Ø e	23 mm
Tip produs	Prelungitor

