



## Micromandrine tip MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, Tip: 0,2-3



### Date comandă

Numărul de comandă	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Clasa articolului	31H

### Descriere

#### Execuție:

- Pentru rotație la dreapta și la stânga.
- Bătaie radială < 0,01 mm.
- Cuplu transmisibil 7 Nm.
- Turație admisă: 60000 rot./min.
- Moment de strângere admis 2 Nm.

#### Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T.

#### Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880.

Normă pentru suport: DIN 69893

Normă pentru suport: ISO 12164-1

Forma: E

Calitatea echilibrării G la turația: G 2,5 la 25000 min<sup>-1</sup>

Strategie de așchiere: HSC

Gamă de prindere Ø D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Ø exterior D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Cheie pentru strângere de schimb: 627425\_2

### Descriere tehnică

Gamă de prindere Ø D <sub>1</sub>	0,2 - 3,4 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

Cheie pentru strângere de schimb	627425_2
Ø exterior D	19 mm
Suport	HSK-E 32 A = 46
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	E
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Strategie de aşchiere	HSC

---

## Accesorii

Șurubelniță hexagonală cu mâner tip T Hexagon 2 mm	627425 2
--	----------