



Portsculă forma C3 axială, pe dreapta, Ø cozii d1: 50 mm



Date comandă

Numărul de comandă	319160 50
GTIN	4045197373793
Clasa articolului	32V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 32 mm

h_2 : 41 mm

b_1 : 100 mm

b_2 : 50 mm

Lățimea cozii b_3 : 26 mm

h_5 : 50 mm

Descriere tehnică

h_2	41 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
h_1	32 mm

h_6	60 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Lățimea cozii b_3	26 mm
l_1	100 mm
Ø cozii d_1	50 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI