

**Portsculă forma C4 axială, pe stânga, Ø cozii d1: 50 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319170 50
GTIN	4045197373847
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- **Cementat HRC 58 ±2.**
- **Toate suprafețele funcționale rectificat.**
- **Cu duze sferice pentru răcire.**

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 32 mm

h_2 : 41 mm

b_1 : 100 mm

b_2 : 50 mm

Lățimea cozii b_3 : 30 mm

h_5 : 50 mm

Descriere tehnică

h_1	32 mm
h_6	60 mm

h_2	41 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
b_2	50 mm
Lățimea cozii b_3	30 mm
Ø cozii d_1	50 mm
h_5	50 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI