

SWISS TOOLS

Bare de strunjit pe stânga, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A: 40/15-110mm



Date comandă

Numărul de comandă	320406 40/15-110
GTIN	2050001715159
Clasa articolului	36D

Descriere

Notă:

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Piese de schimb	P05
Mărimea plăcuței	15
Distanță între vârfurile axelor f	22 mm
Lungime activă dimensiune A	110 mm
Ø minim al găurii prelabile D ₁ min	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Ø cozii	40 mm
Lungime utilă L _N	90 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	stânga
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Unghi de reglare κ

107,5 grad

Tip produs

Suporturi pentru strunjit