



Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	338450 2
GTIN	4045197603432
Clasa articolului	32H

Descriere

Execuție:

- Model lung, respectiv foarte lung.
- Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bușă elastică. Tarodul se fixează în bușă elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.
- Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
- Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bușe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Notă:

Bușă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

Pentru \varnothing nominal al filetului d_1 DIN 374/376	M4,5 – M5
\varnothing prelungitorului D_3	6 mm
Pentru pătrat K_1	2,7 mm
Pentru \varnothing cozii filetate d_2	3,5 mm
Prelungitor L_2	60 mm
Prelungitor L_3	130 mm
Prelungitor K_2	4,9 mm

Prelungitor $\varnothing D_4$	7,5 mm
Pentru lungimea de încastrare l_1	23 mm
Pentru \varnothing nominal al filetului d_1 DIN 371	M3
Tip produs	Prelungitor