

SWISS TOOLS

Bare de strunjit pe stânga, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A: 63/15-140mm



Date comandă

Numărul de comandă	320406 63/15-140
GTIN	2050001715173
Clasa articolului	36D

Descriere

Notă:

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D ₁ min	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Piese de schimb	P05
Mărimea plăcuței	15
Lungime activă dimensiune A	140 mm
Distanță între vârfulurile axelor f	27 mm
Ø cozii	63 mm
Lungime utilă L _N	118 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	stânga
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Unghi de reglare κ

107,5 grad

Tip produs

Suporturi pentru strunjit