



Polizor dublu de banc DS cu aspirare, 400 V, Tip: DS07/200A



Date comandă

Numărul de comandă	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Clasa articolului	03S

Descriere

Execuție:

Polizoare duble de banc cu aspirare integrată în suport.

Praful de șlefuit este filtrat eficient cu un filtru cu ajutorul unui filtru cu apă. **Livrarea se face fără discuri de șlefuire.**

Notă:

Discurile de șlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100.

Putere absorbită: 500 W

Turație maximă: 2900 min⁻¹

Ø discului de rectificat D: 200 mm

Lățimea discului de șlefuit T: 25 mm

Ø găurii discului de șlefuit H: 51 mm

Debit de praf aspirat: 6 m³/min

Descriere tehnică

Putere absorbită	500 W
Greutate	95 kg

Turație maximă	2900 min ⁻¹
Debit de praf aspirat	6 m ³ /min
Denumirea producătorului	DS07/200A
Lățimea discului de șlefuit T	25 mm
Ø găurii discului de șlefuit H	51 mm
Ø discului de rectificat D	200 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor dublu de banc

Accesorii

Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip EK80	596350 EK80
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip NK36	596350 NK36
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip NK60	596400 NK60
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip SC80	596400 SC80
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip EK60	596400 EK60
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip SC80	596350 SC80
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip NK60	596350 NK60
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip C800	596350 C800
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip EK60	596350 EK60