



Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 11



Date comandă

Numărul de comandă	338450 11
GTIN	4045197603661
Clasa articolului	32H

Descriere

Execuție:

- Model lung, respectiv foarte lung.
- Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bușă elastică. Tarodul se fixează în bușă elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.
- Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
- Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bușe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Notă:

Bușă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

Pentru lungimea de încastrare l_1	40 mm
Prelungitor L_3	200 mm
Pentru \varnothing cozii filetate d_2	14 mm
Prelungitor L_2	90 mm
Pentru pătrat K_1	11 mm
\varnothing prelungitorului D_3	14 mm
Prelungitor K_2	11 mm

Prelungitor $\varnothing D_4$	22 mm
Pentru \varnothing nominal al filetului d_1 DIN 374/376	M18
Tip produs	Prelungitor