

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrină performantă cu autostrângere, Tip: 100/12****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 341000 100/12 |
| GTIN | 4045197308320 |
| Clasa articolului | 33A |

Descriere**Execuție:**

Mandrină **ultraperformantă** cu trei bacuri, cu execuție de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forță mare de strângere. Se desface manual foarte ușor. Bacurile sunt călite și se pot înlocui.

Aplicație:

Pe mașinile de găurit manuale precum și pe mașinile de găurit cu coloană, mașinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Standard:**DIN 238****Descriere tehnică**

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Cel mai mare Ø al conului mandrinei | 12,056 mm |
| Conul mandrinei | B 12 |
| Gama de prindere | 0,5 - 10 mm |
| Lungimea mandrină deschisă | 80 mm |
| Tip | 100/12 |
| Lungime mandrină închisă | 91,5 mm |
| Ø exterior | 43 mm |

Tip produs

Mandrină fără cheie