



Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire, ER 16, Ø nominal de strângere d: 4mm



Date comandă

Numărul de comandă	308922 4
GTIN	4045197644992
Clasa articolului	32Z

Descriere

Execuție:

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Modele cu etanșare cu duze de pulverizare numai pentru Ø nominal.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	4 mm
Suport	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 µm
Tip	425 E
Ø exterior D	17 mm
Lungimea totală L	27,5 mm
Tip produs	Bucșă elastică

