



## Mandrină cu coroană dințată Prima, Tip: 16/16



### Date comandă

Numărul de comandă	342215 16/16
GTIN	4019208062747
Clasa articolului	39R

### Descriere

#### Execuție:

Bacurile sunt călite.

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

#### Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

### Descriere tehnică

Cel mai mare Ø al conului mandrinei	15,733 mm
Tip	16/16
Lungime mandrină închisă	86,5 mm
Conul mandrinei	B 16
Gama de prindere	3 - 16 mm

Ø exterior	50 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S3
Tip produs	Mandrină cu coroană dințată