



Mandrine cu autostrângere Supra-SK 13E, Tip: 13-1/2



Date comandă

Numărul de comandă	341710 13-1/2
GTIN	4019208228624
Clasa articolului	39R

Descriere

Execuție:

- Strângere ulterioară automată la găurire, proporțională cu forța de așchiere (menținerea forței de strângere și la utilizare dură!).
- Construcție stabilă (componente din metal).
- cu inel de susținere.
- Cu siguranță a forței de pretensionare (strângere și blocare posibile cu o singură mână!).

Aplicație:

- Pentru mașini de găurit puternice cu acumulator și cu alimentare de la rețea.
- Pentru mașini de găurit cu impact, alimentate cu acumulator de până la 36 V.
- Moment de rotație la stânga de până la 50 Nm.

Notă:

- Fără gaură pătrunsă – mandrinele trebuie fixate pe arbore printr-o strângere corespunzătoare.
- Universal – cu inel de susținere pe mașini, utilizabil cu și fără opritor de arbore.

Descriere tehnică

Tip	13-1/2
Gama de prindere	1,5 - 13 mm
Lungime mandrină închisă	79,3 mm
Lungimea mandrină deschisă	72 mm

Ø exterior	42,9 mm
Suport	1/2-20 inch
Tip produs	Mandrină fără cheie