



## Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 50 A = 100, Ø dornului d1: 16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302965 16
GTIN	4250122615941
Clasa articolului	36E

### Descriere

#### Execuție:

Coda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificat. Toate conurile sunt brunate.

#### Aplicație:

**Cu pană longitudinală** pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841. **Cu inel de antrenare** pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și canale frontale conform DIN 1830.

#### Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

#### Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

#### Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Ø exterior D: 32 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861: 16

Inel de antrenare de schimb Cod 309870: 16

cheie specială recomandată Cod 309840: 16

### Descriere tehnică

Ø dornului d <sub>1</sub>	16 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	16
Lungime activă dimensiune A	100 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	16
Ø exterior D	32 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Suport	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

## Accesorii

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 16 mm	309870 16
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308780 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm	309860 16
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
	308765 50

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO  
50

---